

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy FM - Répartit. de rangée - 4P 200A - (Multiclip) L=800mm



04026

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Alimentation de l'appareil
Nom Du Produit	Linergy FM
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier Spacial Spacial SFP boîtier
Accessoires Associés	Enveloppes Spacial
Degré De Protection (Ip)	IPxx B

Complémentaires

Produit Installé	appareil modulaire
Description Des Pôles	3P + N
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	200 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	200 A à 40 °C
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	20 kA
I²T À L'Enclenchement	6700000 A².s
Mode De Raccordement	Alimentation : cosse sertie 50 mm² Alimentation : barres flexibles, 20 x 3 mm Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase), 18 x 4...10 mm² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase), 18 x 4...10 mm² (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre), 27 x 4...10 mm² (souple) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre), 27 x 4...10 mm² (rigide)
Pas De 9 Mm	72
Nombre Total De Modules De 18 Mm	36
Largeur	750 mm
Poids Du Produit	2,3 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Normes	CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma CEI 60947-7-1
--------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	66,0 cm
Poids De L'Emballage 1	2,3 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	3
Hauteur De L'Emballage 2	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	23,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	66,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,6 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	90
Hauteur De L'Emballage 3	117,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,0 cm
Poids De L'Emballage 3	235,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.