

Fiche technique du produit 04128

Caractéristiques

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P -
L=1400 mm (Powerclip)

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy BW
Degré d'étanchéité IP	IPxx B
Fonction produit	Jeu de barres
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Nombre de pôles	4P
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Description de l'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	20 kA (1 s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible	52,5 kA
I ² t à l'enclenchement	400000 kA ² .s
Courant admissible	400 A
Longueur	1400 mm
Poids	8,94 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Robustesse mécanique	Essais sismiques : 2,5G avec renforcement de structure se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0807 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------