


Fiche technique du produit 04518

Caractéristiques

Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforée - L= 1675mm - 80x5

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy BS
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière Vertical, position de fonctionnement: latéral
Description de l'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	1000 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	50 kA (1 s) pour 7 supports (arrière position) 15 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position) 30 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position) 15 kA (1 s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1 s) pour 5 supports (arrière position) 50 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position)
Courant admissible	1000 A à 35 °C pour IP <= IP31 900 A à 35 °C for IP > IP31
Section du jeu de barre	80 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Hauteur	1830 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	20 mm
Poids	5,96 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Épaisseur du support	5 mm
----------------------	------

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1751 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------