



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy LGYE
Fonction produit	Jeu de barres de profil
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal, position de fonctionnement: supérieur Horizontal, position de fonctionnement: fond
Description de l'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution: 3)
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	1000 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position)
Courant admissible	1000 A à 35 °C pour IP <= IP31 850 A à 35 °C pour IP > IP31
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	23 mm
Poids	2,23 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Épaisseur du support	5 mm
----------------------	------

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1350 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------