

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy LGYE - Profil JdB Horiz. 3200A - 100x31mm L=2000mm

04567

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Profilé jeu de barres
Nom Du Produit	Linergy LGYE
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Linergy
Quantité Du Lot	Lot de 1

## Complémentaires

Direction De L'Installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[U <sub>i</sub> ] Tension Assignée D'Isolément	1000 V
[U <sub>imp</sub> ] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[I <sub>e</sub> ] Courant Assigné D'Emploi	3200 A
[I <sub>cw</sub> ] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	60 kA (1s) pour 2 supports (horizontal position) 85 kA (1s) pour 3 supports (horizontal position) 100 kA (1s) pour 4 supports (horizontal position)
Courant Admissible	3200 A à 35 °C : <= IP31 2800 A à 35 °C : > IP31
Longueur	2000 mm
Hauteur	200 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	31 mm
Poids Du Produit	15,6 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Encoche en t double
Pas De Raccordement	Position de raccordement libre
Epaisseur Du Support	10 mm

## Environnement

---

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
--------	----------------------------

---

Certifications Du Produit	ASEFA
---------------------------	-------

---

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	3,6 cm
--------------------------	--------

---

Largeur De L'Emballage 1	15,7 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 1	210 cm
---------------------------	--------

---

Poids De L'Emballage 1	15,6 kg
------------------------	---------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

**Directive Rohs Ue** [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

**Profil Environnemental** [Profil environnemental du Produit](#)

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.