

Fiche technique du produit

Spécifications



MINI COFFRET KAEDRA 12 MOD A

13979

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Mureva
Nom Du Produit	Mureva Enclosure
Type De Produit Ou Équipement	Coffret étanche
Type D'Extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Type De Châssis Plein	Perforé

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	24
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	12
Nombre Total De Modules De 18 Mm	12
Nombre De Rangées Horizontales	1
Classe D'Isolation Électrique	Double isolation Classe II
Équipement Fournis	1 kit de marquage
Type De Face Avant	Transparent
Puissance Dissipée En W	19 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	DIN
Nbre Coupe-Circuit Auto Pg Iso	7
Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	267 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	112 mm
Profondeur Interne	56 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60695-2-1 CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue Au Feu	650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques Environnement (Uv)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie De Surtension	II
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,6 cm
Poids De L'Emballage 1	810,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	22,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	34,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,5 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	80,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	99,48 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 24

Performances en matière de bien-être

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises