

# Fiche technique du produit

Spécifications



## DuoLine XP - peigne vertical pour ID'click 25 ou 40A - entraxe 150mm - Pragma

14901

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2020

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	FV
Type De Produit Ou Équipement	Peigne de raccordement vertical
Mode D'Installation	Verticale
Description Des Pôles	1P + N
Nombre De Voies	1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 9 mm pas 1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 9 mm pas
Dimension Du Pas En Hauteur	150 mm
Pas De Raccordement	9 mm en haut - 9 mm en bas

## Complémentaires

Quantité Du Lot	Lot de 1
Appareil De Tête	ID sur armoire
[In] Courant Assigné D'Emploi	80 A ( 40 °C )
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz Ph/N 415 V CA 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60439-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60439-1
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A
Normes	CEI 60664-1
Hauteur	165 mm
Largeur	37 mm
Profondeur	25 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Compatibilité De Gamme	DuoLine Pragma
Accessoires Associés	Pragma ID'click XP D'clickXE R'clickXE D'click Vigi

## Environnement

---

Tenue Au Feu 850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1

## Emballage

---

Type D'Emballage 1 PCE

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

---

Hauteur De L'Emballage 1 2,5 cm

---

Largeur De L'Emballage 1 3,5 cm

---

Longueur De L'Emballage 1 17 cm

---

Poids De L'Emballage 1 77 g

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 months

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

---

 Sans Métaux Lourds Toxiques

---

 Sans Mercure

---

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

**Directive Rohs Ue**

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine**

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Deee**

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---