

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerLogic - Commutateur d'ampèremètre 4 positions - modulaire - 10A

15126

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Gamme	Acti 9
Nom Du Produit	Acti9 iCM
Type De Produit Ou Équipement	Commutateur
Nom De L'Appareil	iCMA
Application	Sélecteur d'ampèremètre
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	< 440 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	10 A
Type De Commande	Poignée rotative 4 positions
Marquage	0 - L1 - L2 - L3
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Endurance Mécanique	2000000 cycle
Durée De Vie Électrique	1000000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes à cliquet – vis imperdable - <= 1,5 mm²

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Degré De Protection Ip	IP66 face avant: IP20 bornes:
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	77,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,691 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.