Fiche technique du produit

Spécifications

Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca à 230Vca - 4P - 125A - 300/3000mA - Type A

19045

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom De L'Appareil	Vigi NG125
Description Des Pôles	4P
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	300 mA 1000 mA 500 mA
Temporisation Protection Différentielle	Réglable instantané/sélectif
Classe De Protection Différentielle	Type A

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230…415 V CA 50/60 Hz
Technologie Différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC/EN 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à IEC/EN 60947-2
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Pas De 9 Mm	11
Hauteur	118 mm
Largeur	207 mm
Profondeur	81 mm
Poids Du Produit	0,8 kg
Mode De Raccordement	Borne du type à cage10…50 mm² souple Borne du type à cage16…70 mm² rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	20 mm
Couple De Serrage	6 N.m

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	IEC/EN 60947-2:Annex B
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC/EN 60947-2
Degré De Pollution	3 se conformer à IEC/EN 60947-2
Compatibilité Électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à IEC/EN 60947-2
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25…60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,5 cm
Poids De L'Emballage 1	851,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,306 kg
Scc14	10731304212734

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.