

Fiche technique du produit

Spécifications



déclencheur voltmétrique Multi 9 MN[S] 230 à 240 V CA

19068

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2011

! Fin de service le: 4 avr. 2019

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom De L'Appareil	MNs
[Uc] Tension Circuit De Commande	230...240 V CA 50/60 Hz
Type De Commande	En différé
Pas De 9 Mm	4

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Acti 9 Acti9 NG125
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Indication De Tension	Indicateur d'action
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	69 mm
Durée De Vie Électrique	10000 cycle se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Mode De Raccordement	Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Plage de raccordement - 1 câble(s) 2,5 mm ² - souple Plage de raccordement - 1 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm ² - rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	ASEFA LCIE ASTA KEMA
Degré De Protection Ip	IP20 B se conformer à EN/CEI 60947-5-1 IP4 se conformer à EN/CEI 60947-5-1

Degré De Pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Catégorie De Surtension	II
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	11 cm
Poids De L'Emballage 1	0,203 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------