

Fiche technique du produit

Spécifications



P25M - disjoncteur moteur - 1,6A - 3P 3d - déclencheur magnéto- thermique

21105

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	P25M
Gamme	Acti9
Nom Du Produit	P25M
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	P25M
Application	Moteur
Description Des Pôles	3P
Nombre De Pôles Protégés	3
[In] Courant Assigné D'Emploi	1,6 A
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	K
Catégorie D'Emploi	AC-3 se conformer à CEI 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	440 V CA 50/60 Hz 230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz 500 V CA 50/60 Hz 690 V CA 50/60 Hz
Déclenchement Magnétique	12 x In
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Test de déclenchement manuel Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	5
Hauteur	89 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	70 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Poids Du Produit	0,26 kg
Durée De Vie Électrique	AC-3 : 100000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Verrouillages Optionnels	Verrouillage intégré
Mode De Raccordement	Bornes de serrage2 câble(s) 1...6 mm ² rigide Bornes de serrage2 câble(s) 1...6 mm ² souple
Couple De Serrage	1,7 N.m
Protection Différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2
Certifications Du Produit	DEMKO NEMKO SEMKO FIMKO CEBEC
Catégorie De Surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	254,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,345 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises