


Fiche technique du produit

Spécifications



COMPACT NR250NA 4P

31798

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2012

! Fin de service le: 30 juin 2013

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	NR100...250
Gamme	ComPacT
Nom Du Produit	Compact NR250 NA
Nom De L'Appareil	Compact NR250 NA
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Description Des Pôles	4P
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	250 A CA 50/60 Hz 500 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-3
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification Du Pouvoir De Coupure	NA
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Plaque arrière
Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Durée De Vie Mécanique	1000 cycle se conformer à CEI 60947-3
Hauteur	161 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529

Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 60529
--------------------	------------------------------

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
---	-------------

Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C
-------------------------------------	-------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)
