

Fiche technique du produit

Spécifications



PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+T - 480-500V CA - IP67

83573

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Fiche
Nom De L'Appareil	fiche PratiKa
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Mode D'Installation	Mural
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Incliné
Courant Nominal (In)	32 A
Tension Assignée De Service (Us)	480...500 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	7 h
Matière De Fiche, Prise	Polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section De Câble	2,5...10 mm²
Entrée De Câble	Presse-étoupe
Type De Filetage	Pg 21
Poids Du Produit	0,502 kg
Dimension De Base	106 x 130 mm
Hauteur	136 mm
Largeur	106 mm
Profondeur	178 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Noir

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré De Protection Ip	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to EN 62262
Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15 cm
Largeur De L'Emballage 1	14 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,5 cm
Poids De L'Emballage 1	583 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises