

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iATLz auxiliaire de commande par bouton-poussoir lumineux 130...240VCA

A9C15413

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom De L'Appareil	iATLz
Type De Produit Ou Équipement	Auxiliaire d'adaptation de l'impédance
[Uc] Tension Circuit De Commande	130...240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Type De Commande À Distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Mode D'Installation	Fixe, sur le côté gauche de TL
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	86 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	71 mm
Couleur	Blanc
Mode De Raccordement	Borne du type à cage câble 0,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide Borne du type à cage câble 0,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide - avec embout Borne du type à cage câble 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple Borne du type à cage câble 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple - avec embout
Longueur De Dénudage Des Fils	11 mm
Couple De Serrage	1 N.m
Compatibilité De Gamme	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Accessoires Associés	ITL (32 A) ITL (16 A)

Environnement

Catégorie De Surtension	III
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Normes	EN/CEI 60669-2-2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	93,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,200 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,169 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	7,483 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises