

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, Reflex iC60N disjoncteur à commande intégrée 40A 3P courbe C

A9C52340

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 avr. 2016

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Application	Contrôle Distribution
Gamme	Acti 9
Nom Du Produit	Reflex iC60
Nom De L'Appareil	Reflex iC60N
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur à commande intégrée
Description Des Pôles	3P
Nombre De Pôles Protégés	3
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	40 A
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Codification Du Pouvoir De Coupure	N
Pouvoir De Coupure	20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Contrôle à distance par commande permanente Par maneton Bouton ON/OFF Contrôle à distance par impulsion
Type De Signal De Commande	Maintenu Impulsion
Indication De Tension	DEL clignotante: appareil en déclenchement DEL rouge: défaut DEL clignotante: appareil en surchauffe DEL verte: appareil ON DEL clignotante: appareil prêt
[Uc] Tension Circuit De Commande	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V cc 48 V cc
[Us] Tension D'Alimentation	230 V CA à 50/60 Hz

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	11
Hauteur	84 mm
Largeur	99 mm
Profondeur	77 mm
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	50000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-1 : 50000 cycle CA 50 Hz
Prévision De Verrouillage	Cadenassable
Verrouillages Optionnels	Cadenas sur position OFF
Protection Différentielle	Bloc séparé
Accessoires Associés	Sans PLC

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Degré De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	93 % à 40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,4 cm
Poids De L'Emballage 1	714 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------