

Spécifications



A9E15123

Statut commercial: Commercialisé

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti9 iCM
Type De Produit Ou Équipement	Commutateur
Nom De L'Appareil	iCMC
Application	Commande de circuit électrique
Description Des Contacts	1 "O" + 1 "F"
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V CA 50/60 Hz
Normes	UL EN 60947-3 CEI 60947-3 VDE 0660 part 107

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	10 A
Tension De Fonctionnement Maximale	440 V
Type De Commande	Poignée rotative 2 positions
Marquage	1 - 2
Type De Verrou	Serrure à clé
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	72 mm
Poids Du Produit	70 g
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-21A : 200000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes à cliquet1,5 mm²
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm for dessous connection
Couple De Serrage	1 N.m dessous

Tarif HT hors éco-contribution France. Avril 2024

Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,4 cm
Poids De L'Emballage 1	89,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,607 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	