

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iPB bouton-poussoir double
1 NO vert + 1 NF rouge 20A
230VCA

A9E18034

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iPB
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Nom De L'Appareil	iPB
Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60669-1

Complémentaires

Description Des Contacts	1 "O" 1 "F"
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	20 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Type De Commande	2 bouton-poussoir vert/rouge
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Partie supérieure : Clario Partie supérieure : Libro Partie supérieure : ProDis
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	71,5 mm
Couleur	Blanc
Durée De Vie Électrique	AC-22 : 30000 cycle CA 50/60 Hz
Mode De Raccordement	Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² rigide Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² souple Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² flexible avec embout Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² rigide Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² souple Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² flexible avec embout
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

Environnement

Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-35...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	47,600 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,000 cm
Poids De L'Emballage 2	620,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	6,033 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises