

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iLL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA

A9E18322

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iLL
Type De Produit Ou Équipement	Éclairage pilote modulaire
Nom De L'Appareil	iLL
[Us] Tension D'Alimentation	110...230 V CA à 50/60 Hz 110...130 V CC

### Complémentaires

Voyant	1 LED blanc, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Partie supérieure : ProDis
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne De Raccordement Auxiliaire	Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

### Environnement

Normes	CEI 60947-5-1
Degré De Protection Ip	IP2 IPxx B
Degré De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-35...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,700 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	39,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,900 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,300 cm
Poids De L'Emballage 2	520,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	5,100 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques Et Câbles Sans Halogènes

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises