

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9E18323

Acti9, iLL voyant lumineux simple bleu 110...230VCA

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iLL
Fonction produit	Éclairage pilote modulaire
Nom de l'appareil	IIL
[Us] tension d'alimentation	110...130 V CC 110...230 V AC 50/60 Hz

Complémentaires

Fréquence de clignotement	2 Hz
Signalisation locale	1 LED bleu, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres	Partie supérieure : ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm ² Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec virole 2,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP2 IPxx B
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % (55 °C)
Température de fonctionnement maximale	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1001 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------