

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iLL voyant lumineux double blanc/blanc 110...230VCA

A9E18328

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iLL
Type De Produit Ou Équipement	Éclairage pilote modulaire
Nom De L'Appareil	iLL
[Us] Tension D'Alimentation	110...230 V CA à 50/60 Hz 110...130 V CC

Complémentaires

Voyant	2 LEDs blanc, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,6 W)
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Partie supérieure : ProDis
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne De Raccordement Auxiliaire	Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm ² Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm ²
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1
Degré De Protection Ip	IP2 IPxx B
Degré De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-35...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,8 cm
Poids De L'Emballage 1	45 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	9,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	8 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,2 cm
Poids De L'Emballage 2	595 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	5,846 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Produit Avec Composants Plastiques Et Câbles Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises