

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iLL voyant lumineux simple vert 12...48VCA/CC

A9E18331

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iLL
Type De Produit Ou Équipement	Éclairage pilote modulaire
Nom De L'Appareil	iLL
[Us] Tension D'Alimentation	12...48 V CA à 50/60 Hz 12...48 V CC

Complémentaires

Voyant	1 LED vert, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Partie supérieure : ProDis
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne De Raccordement Auxiliaire	Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm² Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm² Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm² Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm² Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm²
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1
Degré De Protection Ip	IP2 IPxx B
Degré De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-35...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	41 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	10 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,5 cm
Poids De L'Emballage 2	532 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	5,213 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Et Câbles Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises