

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iPRD65r parafoudre 1P IT, 65kA 460V, avec report à distance

A9L16555

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2015

! Fin de service le: 30 juin 2016

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 iPRD
Type De Produit Ou Équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom De L'Appareil	iPRD65r
Application	Distribution
Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11
Certifications Du Produit	CE
Description Des Pôles	1P
Signalisation À Distance	Avec
Composition De Contacts De Signalisation	1 SD (1 C/O)
Type De Parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma De Liaison À La Terre	IT

Complémentaires

Classe De Parafoudre	Type 2
Technologie Du Parafoudre	MOV
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant De Décharge Maximal [In]	Mode commun :20 kA (L/PE)
Courant De Décharge Maximal [Imax]	Mode commun :65 kA L/PE
[Uc] Tension Maximale De Service Permanent	Mode commun :460 V L/PE
[Up] Niveau De Protection En Tension Maximal	Mode commun <2 kV type 2 L/PE
Type De Sectionneur	Disjoncteur associé iC60N 50 A courbe C - Icu 10 kA Disjoncteur associé iC60H 50 A courbe C - Icu 15 kA Disjoncteur associé NG125N 50 A courbe C - Icu 25 kA Disjoncteur associé NG125H 50 A courbe C - Icu 36 kA Disjoncteur associé NG125L 50 A courbe C - Icu 50 kA
Tension Circuit De Signalisation	0,25 A/250 V CA 50/60 Hz
Mode D'Installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	69 mm
Poids Du Produit	0,09 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5...35 mm² Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...35 mm²
Couple De Serrage	2,5 N.m

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK03 conforming to CEI 62262
Humidité Relative	5...90 %
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,166 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------