


Fiche technique du produit

Spécifications

ProDis - peigne à dents - auxiliaire+3P+N - 63A - 56 modules



A9N21036

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2020

! Fin de service le: 31 déc. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Acti 9
Type De Produit Ou Équipement	Peigne de raccordement
Mode D'Installation	Horizontale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Description Des Lignes	3P + N
Longueur Modules De 18 Mm	56

Complémentaires

Nombre De Voies	37 voies Aux + N + L
Configuration Des Pôles Pour 1 Voie	1 x 1P + N
"Pas" De Raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type De Connecteur	Dent
Distance Entre Appareils	27 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation Du Produit	Découpable
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	63 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V CA se conformer à CEI 61439-2
Emplacement De Montage	Haut sur borne du type à cage
Pas De 9 Mm	112
Largeur	1000 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité De Gamme	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti9 DPN Vigi Multi 9 Multi 9 N40

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-2
Tenue Au Feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-7-1
Degré De Protection Ip	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	99,000 cm
Poids De L'Emballage 1	866,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	9,800 cm
Largeur De L'Emballage 2	107,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	9,800 cm
Poids De L'Emballage 2	4,631 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	200
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	197,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	