Fiche technique du produit

Spécifications

ProDis Vigi DT40 si - bloc différentiel 3P+N 40A 300mA instantané typeA 230-415V

A9N21477

Arrêt de commercialisation

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2020

Fin de service le: 31 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prodis
Type De Produit Ou Équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom De L'Appareil	Vigi DT40
Description Des Pôles	3P + N
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	40 A
Type De Réseau	CA
Sensibilité Du Différentiel	300 mA
Temporisation Protection Différentielle	Instantané
Classe De Protection Différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)

Complémentaires

Position De L'Appareillage Dans L'Installation	Départ
Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V CA 50 Hz phase-phase
Technologie Différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à EN 61009-1
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Connexion Électrique Sur Disjoncteur	Par vis
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	69 mm
Poids Du Produit	210 g
Couleur	Blanc

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Mode De Raccordement	Câble en aval0,75…16 mm² rigide Câble en aval0,33…10 mm² souple
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Couple De Serrage	2 N.m

Environnement

Normes	EN 61009-1 EN 61009-2-1
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à EN 61009-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25…60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,5 cm
Poids De L'Emballage 1	206 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises