

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 32A 415VCA

A9S60432

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iSW
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom De L'Appareil	iSW
Application	Contrôle
Description Des Pôles	4P
Catégorie D'Emploi	AC-22A
Aptitude Au Sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	32 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60669-2-4
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	77 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	300000 cycle
Durée De Vie Électrique	30000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage - 1 x 10 mm ² - rigide Borne du type à cage - 1 x 10 mm ² - souple Borne du type à cage - 2 x 10 mm ² - flexible avec embout
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1,2 N.m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN/CEI 60669-2-4
Degré De Protection Ip	IP4
Degré De Pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm
Poids De L'Emballage 1	130 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	2,73 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	20 cm
Poids De L'Emballage 2	833 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	10,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie