

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 1P 32A 250VCA

A9S61132

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iSW
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom De L'Appareil	iSW
Application	Contrôle
Description Des Pôles	1P
Catégorie D'Emploi	AC-22A

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	32 A à 250 V CA 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI EN 60669-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Type De Commande	Par maneton
Indication De Tension	Indication ON/OFF avec voyant
Tension Circuit De Signalisation	CA: 230 V 50/60 Hz
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	300000 cycle
Durée De Vie Électrique	30000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage - 10 mm² - rigide Borne du type à cage - 10 mm² - souple Borne du type à cage - 10 mm² - flexible avec embout
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1,2 N.m

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI EN 60669-1
Degré De Protection Ip	IP4
Degré De Pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,0 cm
Poids De L'Emballage 1	60,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,0 cm
Poids De L'Emballage 2	775,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	144
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	9,787 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie