# Fiche technique du produit

Spécifications

## Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA

A9S70763

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Acti9 |
| **Nom Du Produit** | Acti 9 iSW-NA |
| **Type De Produit Ou Équipement** | Interrupteur-sectionneur |
| **Nom De L'Appareil** | iSW-NA |
| **Application** | Contrôle<br>Isolation |
| **Description Des Pôles** | 3P + N |
| **Position Du Pôle Neutre** | Gauche |
| **Catégorie D'Emploi** | AC-22A se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| **Aptitude Au Sectionnement** | Oui se conformer à EN/CEI 60947-3 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **[Ie] Courant Assigné D'Emploi** | 63 A à 400/415 V CA 50/60 Hz |
| **[Ue] Tension Assignée D'Emploi** | 400/415 V CA 50/60 Hz |
| **[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit** | 5 kA sectionneur seulement |
| **[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible** | 800 A pendant 1s |
| **[Ui] Tension Assignée D'Isolement** | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| **[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs** | 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-3 |
| **Type De Commande** | Par maneton<br>Déclenchement à distance |
| **Indication De Tension** | Indication ON/OFF |
| **Coupure Pleinement Apparente** | Oui |
| **Mode D'Installation** | Encliquetable |
| **Support De Montage** | Rail DIN |
| **Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres** | Haut ou bas : OUI |
| **Pas De 9 Mm** | 8 |
| **Hauteur** | 85 mm |
| **Largeur** | 72 mm |
| **Profondeur** | 74 mm |
| **Poids Du Produit** | 0,3 kg |
| **Couleur** | Blanc |
| **Endurance Mécanique** | 20000 cycle |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Durée De Vie Électrique** | 10000 cycle |
| **Mode De Raccordement** | Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec extrémité de câble<br>Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble<br>Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble |
| **Longueur De Dénudage Des Fils** | 14 mm |
| **Couple De Serrage** | 3,5 N.m |
| **Accessoires Associés** | Déclenchement |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | EN 60947-3<br>CEI 60947-3 |
| **Degré De Protection Ip** | IP20 |
| **Degré De Pollution** | 3 se conformer à CEI 60947-3 |
| **Tropicalisation** | 2 |
| **Humidité Relative** | 95 % à 55 °C |
| **Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement** | -35…70 °C |
| **Température Ambiante De Stockage** | -40…85 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type D'Emballage 1** | PCE |
| **Nb Produits Dans L'Emballage 1** | 1 |
| **Hauteur De L'Emballage 1** | 7,500 cm |
| **Largeur De L'Emballage 1** | 8,000 cm |
| **Longueur De L'Emballage 1** | 9,800 cm |
| **Poids De L'Emballage 1** | 335,000 g |
| **Type D'Emballage 2** | S03 |
| **Nb Produits Dans L'Emballage 2** | 27 |
| **Hauteur De L'Emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur De L'Emballage 2** | 30,000 cm |
| **Longueur De L'Emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids De L'Emballage 2** | 9,453 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Développement durable

**Le label Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de $CO_2$.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

## Performances en matière de bien-être

| | |
|---|---|
| Sans Mercure | |
| Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

## Certifications et normes

| | |
|---|---|
| **Régulation Reach** | Déclaration REACh |
| **Directive Rohs Ue** | Conforme aux dérogations |
| **Régulation Rohs Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| **Profil Environnemental** | Profil environnemental du Produit |
| **Deee** | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| **Profil De Circularité** | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |