

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 1P+N - 12 modules de 18mm - 63A



A9XPP612

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Acti 9
Type De Produit Ou Équipement	Peigne de raccordement
Mode D'Installation	Horizontale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Description Des Lignes	1P + N
Longueur Modules De 18 Mm	12

### Complémentaires

Nombre De Voies	12 voies N + 1 L
Configuration Des Pôles Pour 1 Voie	1 x 1P + N
"Pas" De Raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type De Connecteur	Dent
Distance Entre Appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation Du Produit	Découpable
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	63 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Emplacement De Montage	Haut sur borne du type à cage
Pas De 9 Mm	24
Largeur	218 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes à vis

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Compatibilité De Gamme</b>	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 ID D40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Vigi TG40 Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vigi iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40 Acti9 Acti9 iDT40K Acti9 Acti9 iDD40K Acti9 Acti9 iIG40K
-------------------------------	---

## Environnement

<b>Normes</b>	EN/CEI 60439-1
<b>Tenue Au Feu</b>	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
<b>Degré De Pollution</b>	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
<b>Degré De Protection Ip</b>	IP20 avec embouts et cache-dents

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	4,500 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	4,500 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	28,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	158,000 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	12
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	6,500 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	34,500 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	62,500 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	2,396 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	P06
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	108
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	75,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	60,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	31,564 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)