

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT - Thalassa - COUVERCLE GOULOTTE DIN



AK2CD25

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type De Produit Ou Équipement              | Couvercle                                                                  |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoires de câblage                                                     |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial S3D<br>Spacial CRN<br>Thalassa PLA<br>Thalassa PLS<br>Thalassa PLM |
| Support De Montage                         | Conduit de câble largeur= 25 mm                                            |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 8                                                                   |

### Complémentaires

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Couleur          | Gris (RAL 7030)              |
| Longueur         | 2000 mm                      |
| Largeur          | 25 mm                        |
| Matière          | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Poids Du Produit | 0,16 kg                      |

### Environnement

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Température Ambiante De Fonctionnement | -5...60 °C                            |
| Tenue À La Flamme                      | V-0 se conformer à UL 94              |
| Tenue Au Feu                           | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1 |
| Normes                                 | DIN 43659<br>VDE 0506<br>VDE 0660     |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type D'Emballage 1             | PCE        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1          |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,000 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 2,500 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 200,500 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 157,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 8          |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 3,000 cm   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Largeur De L'Emballage 2       | 4,000 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 202,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 1,544 kg   |
| Type D'Emballage 3             | P2M        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 520        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 45,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 3       | 200,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 96,640 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| ✓ | Sans Svhc Reach                                         |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques                             |
| ✓ | Sans Mercure                                            |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs <a href="#">Oui</a> |

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach      | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue     | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |