

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - Apc bracket kit, 0u rack pdu, hp/dell

AP7400

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Nombre D'Unité De Rack	0U
Nombre De Câbles	1
Equipement Fournis	Guide d'installation Matériel de montage Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	0,64 cm
Largeur	6,35 cm
Profondeur	6,68 cm
Poids Du Produit	0,11 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Rack montée

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,45 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,86 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,51 cm
Poids De L'Emballage 1	0,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✔ **Produit Économe En Énergie**

✔ **Take-Back Program Available**

Performances en matière de bien-être

✔ **Sans Plomb**

✔ **Sans Mercure**

✔ **Information Sur Les Exemptions
Rohs** [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)