

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 60min - sans réserve de marche

CCT15338

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IH
Nom De L'Appareil	IH
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie mécanique
Nombre De Canaux	1
Fonctions Disponibles	Changement d'heure manuel

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1100 W Lampe fluocompacte 230 V CA 600 VA Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x électronique 40 W 12 µF Lampe fluorescente compactélectronique 25 W Lampe à LED < 2 W 20 W Lampe à LED 2 à 8 W 180 W
Durée De Cycle	60 mn
Nombre Maximum De Commutateurs	48 on - 48 off
Durée Minimale De L'Intervalle	37,5 s
Type De Réglage	Temps de commutation manuelle
Puissance Consommée En W	0,9 W
Courant Commuté Maximum	10 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	6
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes sans vis
Capacité Des Bornes De Serrage	2 x 0,5...2,5 mm²
Largeur	54 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	0,184 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 60730-1
--------	------------

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Degré De Pollution	2
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,900 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,300 cm
Poids De L'Emballage 1	143,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	36
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,676 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)