

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IHP - inter. horaire digital - 1 canal - 24H/7J - réserv. de marche 10 ans

CCT15837

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 IHP
Nom De L'Appareil	IHP
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur horaire programmable 7jours
Application	Bâtiment
Type De Batterie	Lithium
Nombre De Canaux	1
Équipement Disponible	Clé mémoire Kit de programmation
Langue Utilisateur	Portugais Français Néerlandais Espagnol Anglais Italien
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz
Nombre D'Entrées	1 entrée(s) ordre impulsif et ordre maintenu
Précision	+/- 0,5 sec./jr 25 °C
Durée De Cycle	24 heures + 7 jours
Nombre Maximum De Commutateurs	84
Durée Minimale De L'Intervalle	1 min
Fonction Disponible	Changement d'heure automatique hiver/été Programmation d'impulsions Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Compteur heure de fonctionnement
Type D'Afficheur	LCD
Durée De Vie De La Batterie	10 année(s)
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans
Type De Réglage	Fonction absence vacances Code PIN Fonction aléatoire

Mode De Raccordement	2 x 0,5...2,5 mm ² bornes sans vis
Support De Montage	rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	90 g
Fonction	Fonction impulsionnelle aléatoire avec entrée externe de forçage
Absence Pour Vacances	Oui
Changement D'Heure	Automatique
Mis À Jour Par	Aucun
Code De Compatibilité	IHP
Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-25...55 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20 B

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	3 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm
Poids De L'Emballage 1	129 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------