

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IHP+ - inter. horaire digital - 24H/7J - 2 canaux - rés. de marche 6 ans

CCT15853

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

! Fin de service le: 31 déc. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 IHP
Nom De L'Appareil	IHP
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur horaire programmable 7jours
Application	Bâtiment
Type De Batterie	Lithium
Nombre De Canaux	2
Équipement Disponible	Clé mémoire
Langue Utilisateur	Norvégien Anglais Finlandais Néerlandais Danois Français Suédois
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Accessoires Associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Puissance Consommée En Va	7 VA
Courant Commuté Maximum	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Nombre D'Entrées	2 entrée(s) ordre impulsif et ordre maintenu
Précision	+/- 1 sec./jr 20 °C
Durée De Cycle	24 heures + 7 jours
Nombre Maximum De Commutateurs	84
Durée Minimale De L'Intervalle	1 s
Fonction Disponible	Programmation d'impulsions Changement d'heure automatique hiver/été
Type D'Afficheur	LCD rétro-éclairé
Durée De Vie De La Batterie	6 année(s)
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans

Type De Réglage	Fonction aléatoire Fonction absence vacances
Mode De Raccordement	bornes sans vis
Support De Montage	rail DIN
Pas De 9 Mm	5
Largeur	45 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	66 mm
Fonction	Programmation impulsionnelle et fonction aléatoire
Absence Pour Vacances	Oui
Changement D'Heure	Automatique
Mis À Jour Par	Aucun
Code De Compatibilité	IHP

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-10...50 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20 B

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,224 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)