

Fiche technique du produit

Spécifications



STD - téléviateur - 1000W - SAE - commande de scénario

CCTDD20004

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 STD
Type De Produit Ou Équipement	Variateur distant
Nom De L'Appareil	STD

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	230 V CA lampe halogène: 60...1000 W 230 V CA lampe à incandescence: 60...1000 W lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel: 60...1000 W moteur: 60...600 W
Type De Commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance Consommée En Va	0,8 VA
Pertes Thermiques	3 W
Type D'Entrée	Bouton-poussoir 4 permet de contrôler jusqu'à 20 variateurs de lumière
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Tension D'Entrée	12...30 V CA/CC
Type De Protection	Protection électronique contre la surtempérature Fusible thermique à déclenchement simple Protection électronique contre les surtensions Protection électronique contre la surcharge
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	8
Auxiliaires Connectés	25 boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance : < 50 m 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance : < 50 m
Mode De Raccordement	Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm ² haut Bornes à vis, 5 câble(s) 2,5 mm ² bas
Longueur Maximum De Câble Entre Produits	50 m
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	62 mm
Poids Du Produit	130 g

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	EN 60669-2-1
Règlement Européen	73/23/CEE - directive basse tension 89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...70 °C
Température Ambiante De Stockage	0...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,7 cm
Poids De L'Emballage 1	199,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,045 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises