



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Fonction produit	Porte-fusibles
Nom de l'appareil	DF8
Composition de l'appareil	Tubular link locked in Neutral pole
Conformité	DF2BA fuse cartridge DF2BN fuse cartridge
Nombre de pôles	3P + N
Taille du fusible	8.3 x 32 mm
Type de fusible	AM GG
Type de commande	Toggle padlockable
Signalisation locale	Indication de fusible sauté
Catégorie d'emploi	AC-20B conforming to IEC 60947-3
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	25 A
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Catégorie de surtension	III
Résistance de court-circuit	20 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
Puissance dissipée en W	3 W maximum power dissipation by fuse

Complémentaires

Normes	EN/IEC 60269-2 EN/IEC 60947-3
Certifications du produit	EAC IEC DNV-GL
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage	Vertical (tolérance: +/- 23°)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier : 1 câble 1...16 mm ² - rigidité du câble: souple - avec ou sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier : 2 câble 1...6 mm ² - rigidité du câble: souple - avec ou sans extrémité de câble

Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm² - cable stiffness: rigid
Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm² - cable stiffness: rigid

Couple de serrage	2 N.m - with screwdriver PZ2 2 N.m - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Hauteur	79,5 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	61 mm
Poids	0,171 kg
Quantité par lot	Lot de 3

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans facteur de déclassement
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tenue au feu	960 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Code de comptabilité	DF8

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0701 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------