

Fiche technique du produit

Caractéristiques

DL2EDB4SB

Harmony - LED ba15d - steady light - 24 v rouge
SU

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Compatibilité de gamme	Harmony XVM Optimum
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'éclairage
Type d'accessoire / élément séparé	LED super brillante
Destination d'accessoire/ élément séparé	Balise et colonne de signalisation
Culot de lampe	BA 15d
Type de signalisation	Fixe
Couleur de signal	Rouge
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Luminance	900 cd/m ²
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Poids	0,009 kg
-------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1529 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
