

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - Ø16 mm

ENN42316

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	50 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	43 mm ²
Diamètre intérieur	12,8 mm
Diamètre extérieur	16 mm
Poids du produit	0,01 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40
Classe IK	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,0 g
Hauteur de l'emballage 1	13 cm

Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	502,0 g
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	24 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------