

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva, té pour tube 3321 - Gris - Ø25 mm

ENN44325

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	T-section
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	25 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	119 mm ²
Diamètre intérieur	21,3 mm
Diamètre extérieur	25 mm
Poids du produit	0,042 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40
Classe IK	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	42,0 g
Hauteur de l'emballage 1	13 cm

Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	1,063 kg
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	23,5 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	7000
Poids de l'emballage 3	306,0 kg
Hauteur de l'emballage 3	180 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------