

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm, gris



ENN47930

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Clip de tube
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	100 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur
Diamètre du tube	16...32 mm
Matière	PA (polyamide) 6/6
Mode de fixation	Par cheville Murafix Par vis
Poids du produit	0,003 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-40...85 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,0 g
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	468,0 g
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	15,5 cm
Longueur de l'emballage 2	22,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------