

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - arrêt d'urgence - plastique

GV2MCK04

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Boîtier
Nom de l'appareil	GV2MC
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Accessoires associés	GV2ME
Enclosure type	Montage en surface
Equipement inclus	Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence

### Complémentaires

Emplacement de montage auxiliaire	Droite Gauche
Hauteur	147 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	145,5 mm
Poids du produit	0,3 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP55
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	399 g
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------