

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman - lampe de chantier - LED 50W - 3800lumen - IP54 - 2 prises de courant

IMT33106

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Thorsman
Nom Du Produit	Thorsman 50 LED
Type De Produit Ou Équipement	Lampe de chantier
Source Lumineuse	120 x SMD LED 5630 50 W

Complémentaires

Type D'Installation	Extérieure Intérieure
Tension Assignée De Service (Us)	100...240 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Type De Prise	2P + T
Prise Standard	Schuko/FR
Écart-Type De Sortie	Français
Nombre De Prises D'Alimentation	2
Flux Lumineux	4000 lm
Durée De Vie De L'Ampoule	50000 H
Indice De Rendu Des Couleurs	R _a =80
Angle Du Faisceau	100 °
Isolement	Néoprène
Matière	TPE (élastomère thermoplastique) ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Raccordement Électrique	Cordon d'alimentation H07RN-F3G1.5 3 m
Hauteur	300 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	117 mm
Poids Du Produit	2,41 kg
Pays Cible	Belgique France

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Caractéristique D'Environnement	Étanche à la poussière Étanche à l'eau
Degré De Protection (Ip)	IP54
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Labels Qualité	CE
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	31,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	36,8 cm
Poids De L'Emballage 1	2,829 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises