

# Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix air, boîte étanche 1 poste  
diamètre 67 mm, profondeur 40 mm

IMT35001

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme De Produit              | Multifix                             |
| Nom Du Produit                | Multifix Air                         |
| Type De Produit Ou Équipement | Boîtier d'appareil                   |
| Application                   | Pour installation sans échange d'air |

## Complémentaires

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Fonctions Disponibles        | Système anti-rotation           |
| Nombre De Postes             | 1 poste                         |
| Mode De Fixation             | Avec vis fournie                |
| Matière                      | PP/TPE                          |
| Tenue Mécanique              | Étanche à l'air<br>Tenue au feu |
| Nuance De La Couleur         | Vert (NCS S 2070-G80Y)          |
| Entrée De Câble              | 4 prédécoupes                   |
| Entraxe                      | 71 mm                           |
| Diamètre/Profondeur Du Foret | 67 mm 40 mm                     |
| Distance Entre Supports      | 60 mm                           |
| Hauteur                      | 71 mm                           |
| Largeur                      | 71 mm                           |
| Profondeur                   | 39 mm                           |

## Environnement

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré De Protection (Ip)                       | IP40       |
| Tenue Au Feu                                   | 850 °C     |
| Normes                                         | EN 60670-1 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 3,800 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 7,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur De L'Emballage 1      | 7,000 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 22,000 g   |
| Type D'Emballage 2             | BB1        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 50         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 21,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 25,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 28,800 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 1,300 kg   |
| Type D'Emballage 3             | P12        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 2400       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 105,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 72,632 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)