

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv. Affleur, connecteur, douille, piton

IMT35021

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Multifix
Nom Du Produit	Multifix Air
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier de plafond
Application	Installation étanche à l'air
Présentation Du Produit	Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
Équipement Inclus	Dispositif d'accrochage pré-monté Prise DCL IPX4 Prise d'éclairage avec douille E27 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Couvercle encastré Crochet
Quantité Du Lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonctions Disponibles	Système anti-rotation
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Par vis
Matière	PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique) ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Acier PA (polyamide) 6.6
Tenue Mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance De La Couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée De Câble	4 entrée défonçable
Diamètre/Profondeur Du Foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,500 cm
Poids De L'Emballage 1	104 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	21,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,500 cm
Poids De L'Emballage 2	1,182 kg
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,190 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)