

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix Air, boîte étanche 1 poste, diamètre 85 mm, profondeur 47 mm, 32A

IMT35034

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Multifix
Nom Du Produit	Multifix Air
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation Du Produit	Sans couvercle

Complémentaires

Destination Du Produit	20 A prise de courant 32 A prise de courant
Fonctions Disponibles	Système anti-rotation Plus de place pour les câbles
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue Mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée De Câble	2 prédécoupes tube de 16...20 mm 2 prédécoupes tube de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/Profondeur Du Foret	85 mm 47 mm
Distance Entre Supports	78 mm
Hauteur	88 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	33,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	11,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	20,100 cm
Longueur De L'Emballage 2	32,700 cm
Poids De L'Emballage 2	448,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	3,058 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises