

# Fiche technique du produit

Spécifications

## OptiLine 70 - goulotte PVC blanc - 80 x 55 - angle plat 90°



ISM11103

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2015

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2015

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme De Produit	OptiLine 70
Système D'Installation De Câblage	Jonction
Type De Produit	Courbure 90°
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Coupe Transversale De Partage	80 x 55 mm
Mode De Fixation	Clipsé Vis
Matière Du Produit	PC/ABS
Longueur	107 mm
Hauteur	107 mm
Largeur	57 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	0,115 kg

### Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months