

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 70 - goulotte PVC blanc - 120 x 55 - angle extérieur

ISM11302

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2015

! Fin de service le: 31 déc. 2015

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	OptiLine 70
Système D'Installation De Câblage	Jonction
Type De Produit	Cornière extérieure
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Coupe Transversale De Partage	120 x 55 mm
Mode De Fixation	Clipsé
Matière Du Produit	PC/ABS
Longueur	105 mm
Hauteur	129 mm
Largeur	105 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-1 :2013/A1 EN 50085-2-1 :2006 EN 50085-2-1 :2011/A1 NF C 68-102
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm

Poids De L'Emballage 1 0,118 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 months