

Fiche technique du produit

Spécifications



SUPPORT D APPAREILLAGE 2 POSTES 45

ISM15201

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

⚠ Fin de service le: 6 févr. 2018

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	OptiLine 70
Système D'Installation De Câblage	Pôle Jonction Boîtier de prises Colonnnette
Type De Produit	Adaptateur
Matériau De Partage	Aluminium Plastique
Type De Pôle	À deux faces Deux boîtes d'installation Une boîte d'installation À une face
Type De Borne	À une face À deux faces
Type De Compartiment Câbles	Kit coffret de branchement
Coupe Transversale De Partage	120 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm
Configuration	Vide
Adapté Pour	Unica outil de câblage
Finition De Surface	Anodisé
Mode De Fixation Du Pôle	Installé par compression Installation mobile

Complémentaires

Nombre De Modules	2 modules
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Mode De Fixation	Clipsé
Matière Du Produit	PC/ABS
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1
Longueur	140 mm
Hauteur	73 mm
Largeur	28 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002
---------------	--

Température De Fonctionnement	-25...60 °C
--------------------------------------	-------------

Degré De Protection (Ip)	IP21
---------------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Poids De L'Emballage 1	51 g
-------------------------------	------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------
