

# Fiche technique du produit

Spécifications



## OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 2 faces 2,15 m

ISM20133P

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamme                             | OptiLine            |
| Nom Du Produit                    | OptiLine 45         |
| Système D'Installation De Câblage | Pôle                |
| Type De Produit                   | Pôle                |
| Type De Pôle                      | À deux faces        |
| Finition De Surface               | Laqué               |
| Mode De Fixation Du Pôle          | Installation mobile |

### Complémentaires

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Information Complémentaire        | Conduit flexible 2000 mm |
| Couleur                           | Blanc polaire (RAL 9003) |
| Dimension De L'Ouverture Frontale | 45 mm                    |
| Matière                           | Aluminium laqué          |
| Quantité Du Paquet 1 / Unité      | Lot de 1                 |
| Hauteur                           | 2150 mm                  |
| Profondeur                        | 90 mm                    |
| Largeur                           | 116 mm                   |

### Environnement

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                        | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 60598-2-2<br>CEI 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Température De Fonctionnement | -25...60 °C                                                                                              |
| Degré De Protection (Ip)      | IP30                                                                                                     |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 14,000 cm |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Largeur De L'Emballage 1       | 16,500 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 222,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 9,000 kg   |
| Type D'Emballage 2             | PAL        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 15         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 105,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 120,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 200,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 165,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                          |