

# Fiche technique du produit

Spécifications



## OptiLine 45 - colonnette - blanc - 2 faces sur trappe - 0,43m

ISM20221

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2015

! Fin de service le: 31 déc. 2015

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme De Produit	OptiLine 45
Système D'Installation De Câblage	Colonnette
Type De Produit	Colonnette
Présentation Du Produit	Vide
Type De Borne	À deux faces
Finition De Surface	Laqué

### Complémentaires

Couleur	Blanc (RAL 9010)
Mode De Fixation	Vissé
Dimension De L'Ouverture Frontale	45 mm
Matière	Aluminium laqué
Quantité Du Paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	90 mm
Largeur	116 mm
Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP30

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	43 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

Poids De L'Emballage 1 1,6 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois