

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SBM - presse étoupe - IP68 - ISO M16

ISM71502

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Thorsman Glands
Type De Produit	Presse-étoupe
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité Par Emballage	Lot de 20

Complémentaires

Matière	PA6
Filetage Iso	M16
Diamètre Extérieur Du Câble	4...8 mm

Environnement

Classe Ip	IP68
Température De Fonctionnement	-30...80 °C en permanence -30...150 °C intermittent

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	15 cm
Longueur De L'Emballage 1	20 cm
Poids De L'Emballage 1	8 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	15 cm
Longueur De L'Emballage 2	6 cm
Poids De L'Emballage 2	222 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1500
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	38 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 3	56 cm
Poids De L'Emballage 3	17,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)